



SCARICHI KA 90

- Altezza costruttiva molto piatta
- Copertura dello scarico quasi a filo con la superficie del piatto doccia e facile da togliere
- Facile da pulire
- Accesso diretto al tubo di scarico grazie al sifone rimovibile
- Capacità di scarico conforme alla normativa EN274, consigliata per rubinetteria con erogazione fino a 18 l/min.
- Compreso nella dotazione: copertura cromata, filtro cattura capelli
- Copertura smaltata dello scarico optional
- **Novità:** ora utilizzabile in modo universale per i sistemi di installazione ESR, FR e per il supporto extra piatto


KALDEWEI KA 90 orizzontale Mod. 4103



KALDEWEI KA 90 piatto Mod. 4104



KALDEWEI KA 90 verticale Mod. 4105



	KA 90 orizzontale		KA 90 piatto		KA 90 verticale
	4103		4104		4105
Altezza attacco scarico	+ 42,5 mm	Profondità superficie** +	31 mm		-
Altezza piatto doccia con sifone	+ 80 mm	Profondità superficie** +	60 mm	Profondità superficie** +	80 mm
Altezza costruttiva	81 mm		61 mm		81 mm
Diametro tubo di collegamento	50 mm		40 mm		50 mm
Dimensioni esterne	180; 90; 107 mm		180; 90; 107 mm		180; 90; 107 mm
Lunghezza tubo di allacciamento (accorciabile)	55 mm		50 mm		60 mm
Distanza da asse del sifone a tubo di allacciamento	210 mm		198 mm		62 mm
Diametro esterno copertura dello scarico	105 mm		105 mm		105 mm

Nella fase di progettazione osservare le indicazioni riportate nelle istruzioni per l'installazione. Queste sono disponibili all'indirizzo www.kaldewei.it

Scarico	Modello Art.-Nr.	
KA 90 con raccordo per infiltrazioni, copertura dello scarico cromata, soddisfa la norma DIN EN 274 (altezza sifone 50 mm)	4103 687772560999	
KA 90 con raccordo per infiltrazioni, copertura dello scarico cromata, non soddisfa la norma DIN EN 274 (altezza sifone 30 mm)	4104 687772540999	
KA90 verticale con raccordo per infiltrazioni, copertura dello scarico cromata, soddisfa la norma DIN EN 274 (altezza sifone 50 mm)	4105 687772550999	

Nota bene: A partire da 90 x 90 cm di dimensioni è necessario un supporto centrale. Consigliamo l'utilizzo del Sistema di Supporto centrale MAS di KALDEWEI.